


# Lyftkudde HSB HSB 74

**holmatro**  
mastering power



## Teknisk Specifikation HSB 74

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer             | 151.000.950                                |
| Max arbetstryck           | 12 bar                                     |
| Max lyftkraft             | 724 kN / 73,8 t                            |
| Max lyftkraft (12 bar)    | 724 kN / 73,8 t                            |
| max lyftkraft (8 bar)     | 483 kN / 49,3 t                            |
| Tjocklek                  | 27 mm                                      |
| Max höjd                  | 170 mm                                     |
| Luftvolym (12 bar)        | 833 liter                                  |
| Luftvolym (8 bar)         | 555 liter                                  |
| Bristningstryck           | 48 bar / 4,8 Mpa                           |
| Material                  | Nitrilgummi förstärkt med två lager Aramid |
| Dimensioner (AxBxC)       | 840 x 840 x 27 mm                          |
| Temperaturområde          | -20°C - +55°C                              |
| EN 137 31 Uppfylles       | ja                                         |
| Vikt, redo för användning | 23,8 kg                                    |

## Produktinformation

**Säkerhet:** Lyftkuddarna är tydligt märkta med max lyftkraft och maxhöjd. Lyftkuddarna är tillverkade i material som åldras (nitrilgummi och aramid) varför tillverkaren, Holmatro, rekommenderar en livslängd på 15 år.

**Ergonomi:** Lyftkuddens integrerade bärhandtag, tillsammans med sin relativt låga vikt, underlättar vid hantering.

**Precision:** Lyftkuddens tjocklek, endast 27 mm och glidplattorna som är placerade på samtliga fyra hörn gör den enkel att placera.

**Höga lyft:** Det går att stapla tre lyftkuddar på varandra.

**Drivkälla:** Lyftkudden drivs, antingen med en kompressor eller med en luftflaska. För att använda sig av luftflaska måste en reduceringsventil (PRV 12) kopplas mellan luftflaskan och manöverenheten.

