

Batteri Spridare PSP 50 2.0



Teknisk Specifikation PSP 50 2.0

Artikelnummer	151.002.433
Max arbetstryck	720 bar
Max spridning	725 mm
Max spridkraft	366 kN / 37,3 t
Min spridkraft (EN 132 04)	54 kN / 5,5 t
Max spridkraft (25 mm från spetsen)	127 kN / 13 t
Max klämkraft	135 kN / 13,8 t
Max draglängd	610 mm
Max dragkraft m. tillbehör	67 / 6,8 t
Typ av system	Batteri (Pentheon)
Kapslingsklassning (IP)	IP57
Ljudnivå 1m	75 dB (A)
Ljudnivå 4m	66 dB (A)
Dimensioner (AxBxC)	964 x 272 x 272 mm
Temperaturområde	-20°C - +55°C
EN 132 04 Uppfylls	Ja
EN 132 04 Klassning*	AS54/725-21
NFPA 1936 Uppfylls	Ja
Vikt	19,4 kg
Vikt, inkl batteri	21 kg

Produktinformation



Säkerhet För att underlätta arbete i mörker är verktyget utrustat med belysning (LED) som automatiskt tänds när verktyget startas. Verktyget är utrustat med en inbyggd temperaturmätare som kontrollerar motorns och hydrauloljans temperatur. Verktyget är försedd med 2 olika lägen, ett utbildningsläge som gör så att verktyget körs i lägre hastighet och gör det lättare att kontrollera. Det andra läget tillåter verktyget att uppnå full hastighet. Bärhandtaget är tillverkat av en högkvalitativ syntetisk polyester som är ett extremt slitstarkt och elastiskt material som alltid återgår till sin ursprungliga form.

Ergonomi Bärhandtagets placering och utformning (runt hela verktyget) ger bra balans oavsett hur verktyget vrids. Bärhandtagets utformning och konstruktion gör också att verktyget kan roteras i 360 grader. Detta medför att arbetet alltid kan utföras ergonomiskt.

Precision För att ge ökad precision kan verktyget köras i två hastigheter. Brytpunkten mellan första och andra steget känns genom att motståndet i manöverhandtaget ökar när maxhastigheten uppnåts. I andra steget jobbar verktyget i sin maximala fart och prestanda. De många tändarna på insidan och på utsidan av spridarspetsarna ger ett maximalt grepp.

Batteridrivet Verktyget drivs med ett uppladdningsbart batteri (PBPA) och en elmotor som är placerad i verktyget framför manöverhandtaget. Genom att ansluta laddkabel POC 1 mellan verktyget och batteriladdaren kan batteriet, vid behov, även laddas när det är monterat på verktyget. För att spara på batteriets energi är verktyget utrustat med en automatisk stoppfunktion. Verktyget kan även kopplas direkt till ett eluttag, eller till ett elverk, med adaptorn PMC 1 (100-240 V).

Kommunikation Möjlighet att sammankoppla verktyget med en surfplatta eller smartphone för att kunna se verktygets värden i realtid, vilket gör det enkelt att kunna övervaka en insats med hjälp av MyHolmatro appen. Det blir också möjligt att göra ett självtest i MyHolmatro appen där man testar drivsystemets olika delar.



Säkerhetsfaktorer / Test

Uthållighetstest verktyg: 1000 cykler där armarna öppnas/stängs med belastning.

Uthållighetstest dödmanshandtaget: 6000 cykler.

Testade och klassifierad av oberoende part enligt EN 132 04.

* Batteri finns ej som drivkälla.